


## Płyty pionowe czterostronne

1508.600



### Opis produktu

#### Materiał


- Żeliwo GG

#### Więcej informacji

#### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

System	Wymiary												y	Dłg śrób	Ilość otworów mocujących n	Ilość rzędów otworów	[kg]	Nr art.
	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h	h <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	a	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>						
L12	630	450	640	700	100	12	M12	200	200	300	200	300	16	M16	8	8 x 12	426	1508.600

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.