

Części pryzmy prawa strona / lewa strona

1548.800




Opis produktu

Materiał

- Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana

Rysunek



| D1 (mm) | n x T (mm) dystans | X |
|----------|-----------------------|-----|
| 40-330 | 1x50= 50 | 190 |
| 140-430 | 2x50=100 | 240 |
| 240-530 | 3x50=150 | 290 |
| 340-630 | 4x50=200 | 340 |
| 440-730 | 5x50=250 | 390 |
| 540-830 | 6x50=300 | 440 |
| 640-930 | 7x50=350 | 490 |
| 740-1030 | 8x50=400 | 540 |
| 840-1130 | 9x50=450 | 590 |

Informacje do zamówienia

| System | Wymiary | | | | [g] | Nr art. |
|-------------------------|----------------|----------------|----|----|------|----------|
| | b ₁ | d ₁ | s | a | | |
| lewa strona – rysunek 1 | | | | | | |
| L12 | 48 | 12 | 18 | 15 | 1308 | 1548.800 |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.