

## Ograniczniki • poziome pryzmatyczne

1586.031




### Opis produktu


#### Materiał

- Stal narzędziowa, utwardzana

### Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2

### Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,01	Wymiary			h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[g]	Nr art.
				l <sub>3</sub>	b <sub>1</sub> -0,05	[mm]				
poziome wcięcie z jednej strony, druga strona gładka – rysunek 2										
M12	8 – 20	40	20	14,4	44		21,4	10,7	377	1586.031

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.