

Płyty bazowe

1600.600



Opis produktu

Materiał


- Żeliwo szare, szlifowane

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Rysunek



Informacje do zamówienia

System	Wymiary								y	Dł. śrub	Ilość otworów mocujących n	Ilość rzędów otworów	[kg]	Nr art.
	b ₁ x l ₁	h ±0,03	d ₁	d ₂	a	b ₃	c	l ₃						
L16	630 x 630	50	16	M16	200	200	70	200	16	M16	6	12 x 12	131	1600.600

Przykład aplikacji







Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.