


Płyty pionowe czterostronne

1608.600



Opis produktu

Materiał


- Żeliwo GG

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Rysunek



Informacje do zamówienia

System	Wymiary												y	Dłg śrób	Ilość otworów mocujących n	Ilość rzędów otworów	[kg]	Nr art.
	l ₁	l ₂	h ₁	h	h ₂	d ₁	d ₂	a	b ₂	b ₃	l ₃	l ₄						
L16	630	450	640	700	100	16	M16	200	200	300	200	300	16	M16	8	8 x 12	420	1608.600

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.