

## Podstawy do mocowania szczęk • wahlwe

1702.100




### Opis produktu

- Do montażu elementów z klinowaniem w dół (1703.300-1703.400), z uniwersalnymi uchwytami (1702.600) i z uchwytami śrubowymi (1702.710-1702.780)
  - Frontowa powierzchnia może służyć jako powierzchnia mocowania (hartowana i szlifowana)
  - Szczęki podporowe, mobilne, oscylacyjne (1702.200)
  - Do mocowania nierównych elementów
  - Do kompensowania nierównoległych powierzchni mocujących
- Dostarczane **bez** klinów, uniwersalnych uchwytów i uchwytów śrubowych.


### Material

- Stal utwardzana

### Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2

### Informacje do zamówienia

Szerokość szczęki [mm]	Wymiary				[kg]	Nr art.
	b	l	h	c		
Szczeka stała – rysunek 1						
125	189	104	20	24	3	1702.100

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.