


Szczęki do obróbki pięciostronnej

1704.200




Opis produktu

- Przeznaczony do obróbki z pięciu stron
- Lepszy dostęp dla narzędzi
- Szlifowane powierzchnie mocujące
- Dodatkowy gwint dla równoległości
- Dokładność dzięki efektowi docisku
- Stabilność


Materiał

- stal azotowana plazmowo

Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Szerokość szczęki [mm]	Wymiary															[kg]	Nr art.
	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	a	c		
Szczęka ruchoma – rysunek 2																	
125	116	92	60	30	108	87	13,5	30	16,5	97,5	48	76	56	38	24	5	1704.200

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.