

Ograniczniki • odchylne

1705.100




Opis produktu

- Możliwość montażu po obu stronach zacisku
- Gwint mocujący M 8
- Pozycja 3 osi przedmiotu obrabianego może być wstępnie ustawiona i zablokowana
- Ogranicznik może być odsunięty od zamocowanego przedmiotu w celu zapewnienia pełnego dostępu narzędzia (powtarzalność ± 0.01).

Materiał

- Stal oksydowana

Rysunek



Informacje do zamówienia

b		l ₁	l ₂	Wymiary				[g]	Nr art.
min.	maks.			l ₃ min.	l ₃ maks.	l ₄ min.	l ₄ maks.		
		[mm]							
33	92	67	15	12	63,5	53,5	113,5	1382	1705.100

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.