

Płyty pionowe
1906.540



Opis produktu

Material

- Żeliwo GG

Więcej informacji


Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Inne produkty

- Sworznie nośne gwintowane, samozabezpieczające


Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary													y	Dla śrub	Ilość otworów mocujących n	[kg]	Nr art.
l_1	l_2	h_1	h	a $\pm 0,013$	$b_2 \pm 0,2$	$l_3 \pm 0,2$	l_4	l_5	$h_2 \pm 0,02$	$s \pm 0,025$	d	[mm]					
500	630	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	326	1906.540	

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.