

Płyty pionowe czterostronne • spawane, obrobione wstępnie  
1910.260



Opis produktu

Materiał



- Stal spawana

Więcej informacji

Uwagi

Wersje specjalne na zamówienie.

Rysunek



Informacje do zamówienia

l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> +1	l <sub>3</sub> ±0,2	l <sub>4</sub> ±0,2	Wymiary					y	Dla śrub [mm]	Ilość otworów mocujących n	[kg]	Nr art.
				h	h <sub>1</sub>	a ±0,013	b <sub>1</sub> ±0,2	b <sub>2</sub> ±0,2					
630	451	200	300	800	740	200	200	300	16	M16	8	427	1910.260

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.