

Zatrzaski sprężynowe

22100.0373



Opis produktu

Zatrzaski sprężynowe mogą być stosowane do pozycjonowania.

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna A2

Sprężyna


- Stal nierdzewna 1.4310

Więcej informacji

Uwagi

Sprężyny specjalne - na żądanie.

Rysunek



Rysunek 1

Rysunek 2


Rysunek 3

Informacje do zamówienia

Wymiary						Skok s [mm]	Siła sprężyny ¹⁾		Siła sprężyny [N/mm]	maks. [°C]	[g]	Nr art.
d ₁ ±0,05	L ₀	d ₂	L dla F1	L dla F2	L ₃		F ₁ ~	F ₂ ~				
tuleja ze stali nierdzewnej, zaokrąglona, z kołnierzem – rysunek 3												
3	13	4,1	10	8,9	7	1,1	5,3	7,2	1,75	250	0,2	22100.0373

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.