

Sworznie ustalające kompaktowe • z kołnierzem sześciokątnym i blokadą

22110.0135



Opis produktu

Trzpień ustalające służą do indeksowania otworów.
Taka sama wysokość konstrukcji w przypadku wykonania z/bez blokady.
Możliwość kompletnego wkręcenia trzpienia ustalającego dzięki nacięciu gwintu.

Materiał

Korpus

- Stal oksydowana

Zatrask

- Stal utwardzana

Gałka

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Montaż

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

Wyciągnąć przycisk, przekrócić go o 90° i zabezpieczyć w położonym wewnątrz rowku ustalającym (sworznie schowany).

Więcej informacji


Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Inne produkty

- Elementy montażowe, do sworzni i trzpieni ustalających, odlew
- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających
- Pierścienie dystansowe, dla sworzni ustalających

Rysunek




Informacje do zamówienia


Wymiary							SW	Siła sprężyny ¹⁾		Temperatura		[g]	Nr art.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	maks.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]			
z pokrętkiem, czarne, Stal													
10	M16 x 1,5	12	28	58	26	8	17	9,5	38	-30	80	69	22110.0135

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Aksesoria

	Wymiary d ₂ [mm]	Rozmiar klucza [mm]	[g]	Nr art.
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.