

## Sworznie ustalające, Mini-ustalacze • Stal nierdzewna

22110.1148



### Opis produktu

Nadaje się szczególnie do przykręcenia do części cienkościennych.  
Wersja o najmniejszych wymiarach konstrukcyjnych.  
Możliwość kompletnego wkręcenia trzpienia ustalającego dzięki nacięciu gwintu.

### Materiał

#### Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

#### Zatrząsk

- Stal nierdzewna 1.4305

#### Gałka

- Stal nierdzewna 1.4308

### Montaż

Montaż mini sworznia. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu.

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

### Działanie

W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.

### Więcej informacji

### Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

### Inne produkty

- Pierścienie dystansowe, dla sworzni ustalających

### Rysunek



Rysunek 1

Rysunek 2

### Informacje do zamówienia

Wymiary							SW	Siła sprężyny <sup>1)</sup>		🌡️	📦	Nr art.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	maks.		
h9							[mm]	~	~	[°C]	[g]	
z blokadą – rysunek 2												
7	M12 x 1,5	28	20	40,5	7	10	14	10	23	250	74	22110.1148

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.