

Sworznie ustalające • ze zwolnieniem blokady

22122.0005



Opis produktu

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Materiał

Korpus

- Stal oksydowana

Przycisk

- Tworzywo sztuczne, czerwone (POM)

Zatrząsk

- Stal utwardzana

Gałka

- Tworzywo termoplastyczne PA 6 , czarno-szary, matowy

Montaż

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

Naciśnij czerwony przycisk i przytrzymaj go w pozycji wciśniętej. Tylko wtedy, pociągając gałkę, można wciągnąć kołek blokujący.

Więcej informacji



Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować. Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Inne produkty

- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających
- Pierścienie dystansowe, dla sworzni ustalających
- Elementy montażowe, do śrub i trzpieni ustalających

Rysunek




Nakrętka kontrująca
22120.0116 - .0118 (Stal)
22120.0516 - .0518 (Stal nierdzewna)

Informacje do zamówienia

Wymiary							SW	Siła sprężyny ¹⁾		Temperatura		Waga	Nr art.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	maks.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Stal													
6	M12 x 1,5	6	28	56	22	6	19	6,5	19	-30	80	45	22122.0005

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Akcesoria

	Wymiary d ₂ [mm]	Rozmiar klucza [mm]	Waga [g]	Nr art.
Stal				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.