

## Sworznie ustalające • ze zwolnieniem blokady

22122.0010



### Opis produktu

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

#### Materiał

##### Korpus

- Stal oksydowana

##### Przycisk

- Tworzywo sztuczne, czerwone (POM)

##### Zatrząsk

- Stal utwardzana

##### Gałka

- Tworzywo termoplastyczne PA 6 , czarno-szary, matowy

#### Montaż

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

#### Działanie

Naciśnij czerwony przycisk i przytrzymaj go w pozycji wciśniętej. Tylko wtedy, pociągając gałkę, można wciągnąć kołek blokujący.

#### Więcej informacji



#### Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować. Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

#### Inne produkty



- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających
- Pierścienie dystansowe, dla sworzni ustalających
- Elementy montażowe, do śrub i trzpieni ustalających

### Rysunek



Nakrętka kontruująca  
22120.0116 - .0118 (Stal)  
22120.0516 - .0518 (Stal nierdzewna)

### Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub> -0,02 -0,04	d <sub>2</sub>	Wymiary					SW [mm]	Siła sprężyny <sup>1)</sup>		 min.   maks. [°C]		 [g]	Nr art.
		l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	[N]			
<b>Stal</b>													
6	M12 x 1,5	9	28	56	22	6	19	6	25	-30	80	45	22122.0010

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

#### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

#### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.