

Zasuwy mocujące

22260.0251



Opis produktu

Zasuwy mocujące mają okrągłą powierzchnię stożkową. Umożliwiają szybkie i bezpieczne mocowanie i zwalnianie przy stosunkowo dużym zakresie regulacji i dużej sile naciągu. Ze względu na mały kąt nachylenia powierzchni stożkowej zatrząsk jest samohamowny.

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Śruba

- Stal nierdzewna 1.4021, uszlachetniona, niklowana

Uchwyt Dźwigni

- Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana

Gałka kulista

- Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319

Montaż

Montaż śrubą M10 (WS 6). Moment dokręcenia wynosi max. 40 Nm.

Działanie


Śruba i podkładka są regulowane. Po wkręceniu zaczep zaciskowy można łatwo obrócić do żądanej pozycji. Dla art. 22260.0250 / .0251 i 22260.0450 / .0451, ząbkowanie pomaga ustawić dźwignię napinającą w preferowanej pozycji.

Więcej informacji


Uwagi

Wersja lewostronna dostępna na zapytanie.


Rysunek




Rysunek 1




Rysunek 2




Rysunek 3




Rysunek 4



Informacje do zamówienia

Moment dociągający maks. [Nm]	 [g]	Nr art.
40	304	22260.0251

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.