

Sworznie blokujące kulkowe · samozabezpieczające, z uchwytem w kształcie litery L

22350.0127



Opis produktu

Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń. Sworznie odporne na korozję. Sworznie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4542 dodatkowo charakteryzują się wysoką odpornością oraz hartowanym trzpieniem, dlatego wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają maksymalną ochronę przed zużyciem. Wersja z uchwytem ergonomicznym.

Materiał

Część sworznia

- Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Uchwyt

- Aluminium, czarny zgodny z RAL 9005

Przycisk

- Stal nierdzewna, czarna

Sprężyna

- Stal nierdzewna

Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

Charakterystyka

Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

- Ten produkt jest dostępny także w rozmiarach całowych.


Aksesoria

Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.

Inne produkty

- Tuleje mocujące, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
- Tuleje mocujące, z kołnierzem, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
- Linki mocujące
- Tuleje pozycjonujące, z kołnierzem, DIN 172 A
- Tuleje pozycjonujące, bez kołnierza, DIN 179 A
- Sworznie blokujące kulkowe z uchwytem L, pojedynczego działania, zgodne z NAS / MS17986

Rysunek



** Wykonanie: stal nierdzewna 1.4542 z oznakowaniem.

Informacje do zamówienia

Wymiary											Otwór ustalający H11 [mm]	 min. maks. [°C]		 [g]	Odporność na ścinanie, podwójne ¹⁾ min. [kN]	Nr art.			
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂ ±1	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	[mm]									
-0,04 -0,08	+0,6																		
Stal nierdzewna																			
6	35	7	11,8	7	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	26	35					22350.0127

¹⁾Wytrzymałość na ścinanie zgodna z DIN 50141

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.