

## Sworznie blokujące kulkowe · samozabezpieczające, z bezpiecznym uchwytem

22350.1065



### Opis produktu

Produkt do szybkiego ustawiania, unieruchamiania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Daje się szybko i łatwo otworzyć dlatego stosuje się go do powtarzających się często połączeń. Sworznie odporne na korozję. Sworznie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4542 dodatkowo charakteryzują się wysoką odpornością oraz hartowanym trzpieniem, dlatego wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają maksymalną ochronę przed zużyciem. Solidny, bezpieczny uchwyt (przycisk schowany w obudowie). Kształt uchwytu chroni przed przypadkowym naciśnięciem przycisku.

### Materiał

#### Część sworznia

- Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

#### Uchwyt

- Stal nierdzewna

#### Przycisk

- Stal nierdzewna

#### Sprężyna

- Stal nierdzewna

### Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

### Charakterystyka

Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.

### Więcej informacji

#### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.


#### Akcesoria

Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.

#### Inne produkty

- Tuleje mocujące, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
- Tuleje mocujące, z kołnierzem, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
- Linki mocujące
- Tuleje pozycjonujące, z kołnierzem, DIN 172 A
- Tuleje pozycjonujące, bez kołnierza, DIN 179 A

### Rysunek



\*\* Wykonanie: stal nierdzewna 1.4542 z oznakowaniem.

### Informacje do zamówienia

Wymiary								Otwór ustalający H11 [mm]	maks. [°C]	[g]	Odporność na ścinanie, podwójne <sup>1)</sup> min. [kN]	Nr art.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub> ±1	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>					
-0,04 -0,08	+0,6											
[mm]												
Stal nierdzewna												
12	25	14,5	16,5	28	10,6	23,1	33,5	12	250	77	144	22350.1065

<sup>1)</sup> Wytrzymałość na ścinanie zgodna z DIN 50141

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.