

## Sworznie blokujące kulkowe · samozabezpieczające, ze zmienną długością uchwytu

22380.0607



### Opis produktu

Do mocowania i zaciskania dwóch części lub bezluzowego łączenia dwóch części. Zakres mocowania regulowany bezstopniowo ręcznie za pomocą nakrętki / nakrętki zabezpieczającej. Sworznie odporne na korozję. Sworznie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4542 dodatkowo charakteryzują się wysoką odpornością oraz hartowanym trzpieniem, dlatego wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają maksymalną ochronę przed zużyciem.

### Materiał

#### Część sworznia

- Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

#### Nakrętka blokująca

- Tworzywo sztuczne, czarne

#### Sprężyna

- Stal nierdzewna

#### Nakrętka regulacyjna

- Tworzywo sztuczne, srebrne

### Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

### Charakterystyka

Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.

### Więcej informacji

### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

### Akcesoria

Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.

### Inne produkty



- Tuleje mocujące, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
- Tuleje mocujące, z kołnierzem, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
- Linki mocujące
- Tuleje pozycjonujące, z kołnierzem, DIN 172 A
- Tuleje pozycjonujące, bez kołnierza, DIN 179 A

### Rysunek



\*\* Wykonanie: stal nierdzewna 1.4542 z oznakowaniem.

Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Wymiary					Otwór ustalający H11	 min.   maks.		 Odporność na ścinanie, podwójne <sup>1)</sup> min.	Nr art.	
				d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>		[mm]	[°C]			[g]
-0,04 -0,08	+0,6				±1									
[mm]														
Stal nierdzewna														
6	25 – 35	7	17,6	23,6	7	25,7	26,2	15,9	6	-30	80	30	35	22380.0607

<sup>1)</sup> Wytrzymałość na ścinanie zgodna z DIN 50141

Przykład aplikacji





## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.