

## Stopy podporowe • z ochroną przed poślizgiem

22593.1850



### Opis produktu

Stopy podporowe mają uniwersalne zastosowanie jako stopy regulowane. W wersji z gumową osłoną, powierzchnie nośne są chronione i zabezpieczone przed poślizgiem.

Płytkę przykręca się do gwintowanego sworznia i nakrętki śrubą mocującą ze stali nierdzewnej, a także przykleja.

### Materiał

#### Wkręt bez łba

- Stal nierdzewna 1.4305

#### Korek gumowy

- Guma, czarna

#### Nakrętka blokująca

- Stal nierdzewna A2, ISO 4032

#### Podkładka


- Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie

### Więcej informacji


#### Inne produkty

- Stopy podporowe


### Rysunek



rysunek 1




rysunek 2



rysunek 3

### Informacje do zamówienia

$d_1$	$d_2$	Wymiary			$SW_1$	$SW_3$		Nr art.
		$l_1$	$l_2$	$t$	[mm]	[mm]	[g]	
ze śrubą – rysunek 1, Stal nierdzewna								
40	M12	100	11	1,5	17	18	118	22593.1850

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.