

## Stopy podporowe • z ochroną przed poślizgiem

22593.2670



### Opis produktu

Stopy podporowe mają uniwersalne zastosowanie jako stopy regulowane. W wersji z gumową osłoną, powierzchnie nośne są chronione i zabezpieczone przed poślizgiem.

Płytkę przykręca się do gwintowanego sworznia i nakrętki śrubą mocującą ze stali nierdzewnej, a także przykleja.

### Materiał

**Korek gumowy**  
• Guma, czarna

**Nakrętka**  
• Stal nierdzewna 1.4305

**Nakrętka blokująca**  
• Stal nierdzewna A2, ISO 4032




**Podkładka**  
• Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie

### Więcej informacji

#### Inne produkty

- Stopy podporowe

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Wymiary			SW <sub>1</sub>	[g]	Nr art.
		l <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t			
		[mm]			[mm]		
z gwintem wewnętrznym – rysunek 3, Stal nierdzewna							
80	M10	29	10	2	14	159	22593.2670

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.