

Stopy podporowe • Tłumiące drgania

22594.0030



Opis produktu

Stopy podporowe mają uniwersalne zastosowanie jako stopy regulowane. Podpory z gumową stopą mają działanie tłumiące, redukują hałas i zapobiegają uszkodzeniu powierzchni podparcia.

Materiał

Korpus

- NBR

Śruba

- Stal cynkowana galwanicznie

dysk


- Stal cynkowana galwanicznie

Więcej informacji

Inne produkty

- Odbojniki gumowe, cylindryczne
- Odbojniki gumowe, paraboliczne
- Odbojniki gumowe, kształt ściętego stożka

Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	l	Wymiary				SW	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [N]	Temperatura		[g]	Nr art.
		d ₂	h ₁	h ₂	min.			maks.			
32	65	M8	18	2	4	840	-30	120	44	22594.0030	

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.