

## Sworznie podporowe • z rowkami lub szpicem

22680.0164



### Opis produktu

Dla elementów o szorstkiej powierzchni. Wersja ze szpicem nadaje się szczególnie do części odlewanych.

### Materiał

#### Korpus


- Stal automatowa, utwardzana dyfuzyjnie, oksydowana

### Więcej informacji


#### Inne produkty

- Sworznie


### Rysunek






Rysunek 1




Rysunek 2



Rysunek 3



### Informacje do zamówienia

$l_1$	$d_1$	Wymiary			$e$	SW	Moment dociągający maks. [Nm]	 [g]	Nr art.
		$t$	$d_2$	[mm]					
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3									
25	M10	13	12,5		19,6	17	32	31	22680.0164

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.