

Sworznie podporowe • z rowkami lub szpicem

22680.0184



Opis produktu

Dla elementów o szorstkiej powierzchni. Wersja ze szpicem nadaje się szczególnie do części odlewanych.

Materiał

Korpus


- Stal automatowa, utwardzana dyfuzyjnie, oksydowana

Więcej informacji


Inne produkty

- Sworznie


Rysunek






Rysunek 1



Rysunek 2



Rysunek 3



Informacje do zamówienia

l ₁	d ₁	Wymiary			SW	Moment dociągający maks.	[g]	Nr art.
		t	d ₂	e				
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3								
25	M12	15	13	21,9	19	60	33	22680.0184

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.