

## Sworznie podporowe • kształt sworznia

22680.0424



### Opis produktu


Do zastosowania jako stabilna i precyzyjna podstawa i ogranicznik. Sworznię pozycjonujące w kształcie trzpienia umożliwia zastosowanie elementów konstrukcji z zawężonymi punktami stykowymi.

Powierzchnia nośna hartowana indukcyjnie i szlifowana


### Material

- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

### Rysunek




Rysunek 1




Rysunek 2

## Informacje do zamówienia

l <sub>1</sub> ±0,01	d <sub>1</sub>	Wymiary				SW [mm]	Moment dociągający maks. [Nm]	 [g]	Nr art.
		d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	d <sub>3</sub>				
z gwintem zewnętrznym – rysunek 1									
50	M10	6	14	25	19	17	32	51	22680.0424

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.