

Sworznie podporowe • kształt sworznia

22680.0434



Opis produktu


Do zastosowania jako stabilna i precyzyjna podstawa i ogranicznik. Sworznie pozycjonujący w kształcie trzcienia umożliwia zastosowanie elementów konstrukcji z zawężonymi punktami stykowymi.

Powierzchnia nośna hartowana indukcyjnie i szlifowana


Material

- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Rysunek



Rysunek 1




Rysunek 2

Informacje do zamówienia

l ₁ ±0,01	d ₁	d ₂	Wymiary			SW [mm]	Moment dociągający maks. [Nm]	[g]	Nr art.
			l ₂ [mm]	l ₃	d ₃				
z gwintem zewnętrznym – rysunek 1									
60	M12	6	14	30	21,2	19	60	75	22680.0434

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.