

## Sworznie podporowe • kształt sworznia

22680.0488



### Opis produktu


Do zastosowania jako stabilna i precyzyjna podstawa i ogranicznik. Sworznie pozycjonujące w kształcie trzpienia umożliwia zastosowanie elementów konstrukcji z zawężonymi punktami stykowymi.

Powierzchnia nośna hartowana indukcyjnie i szlifowana


### Material

- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

### Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2

### Informacje do zamówienia

$l_1$ $\pm 0,01$	$d_1$	$d_2$	Wymiary			SW	Moment dociągający maks.	[g]	Nr art.
			$l_3$	t	$d_3$				
			[mm]			[mm]	[Nm]		
z gwintem wewnętrznym – rysunek 2									
60	M12	8	28	18	21,2	19	60	63	22680.0488

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.