

## Podstawki wahliwe · regulowane

22740.0324



### Opis produktu

Nadaje się jako ogranicznik, podkładka, element dociskowy oraz do zabudowy w elementach mocujących.

### Materiał

#### Kulka

- Stal łożyskowa, hartowana

#### Korpus

- Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana

#### Nakrętka


- Stal oksydowana (ISO 4035)

### Więcej informacji

#### Uwagi

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem. Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej. Wersja specjalna na zapytanie.

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

Wymiary					średnica kulki	Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks. [kN]	Moment dociągający maks. [Nm]	[g]	Nr art.
d <sub>1</sub>	l	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	e					
[mm]									
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana – rysunek 2, Stal ulepszana cieplnie									
M16	60,7	40	10,5	27	16	25	206	130	22740.0324

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.