

## Nakrętki do rowków teowych · romb

23020.0660



### Opis produktu

Nakrętki do rowków teowych „romb” nie muszą być wkładane wzdłużnie, ale można je włożyć bezpośrednio do rowka.


### Materiał

- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

Wymiar wpustu [mm]	d	a	Wymiary [mm]				 [g]	Nr art.
			e	h	k			
16	M14	15,6	25	18	9	0,7	23020.0660	

### Przykład aplikacji



### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.