

Podkładki • wykonanie precyzyjne

23060.0108



Opis produktu

Tolerancja równoległości podkładek wynosi 0,05 mm.

Materiał

- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	Wymiary		s	Dla śrub [mm]	[g]	Nr art.
	d ₂	[mm]				
8,4	24		4	M8	12	23060.0108

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.