

## Segmenty mocujące • ze śrubą mocującą gwintowaną, M12

23250.0514



No Photo  
available

### Opis produktu

Dzięki wkręcaniu śruby mocującej obie szczęki mocujące przesuwają się na zewnątrz i przyciskają obrabiane części do stałych ograniczników. Droga przesunięcia elementów klinowych przy M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

### Materiał

#### Korpus

- Stal narzędziowa, utwardzana, jasna

#### Śruba

- Stal uszlachetniona, jakość 12.9

#### Sprężyna

- Drut ze stali sprężynowej

#### Szczęki mocujące


- Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana

### Więcej informacji

#### Inne produkty

- Segmenty mocujące

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> min.	Wymiary				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[g]	Nr art.
		l <sub>1</sub> maks.	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	[mm]				
szczeka mocująca, żebrowana i z gwintowanymi otworami mocującymi – rysunek 2									
M12	44,5	51,5	41	30	22	4	297	23250.0514	

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.