

## Cylindry pionowe 23310.0161



### Opis produktu

Cylindry pionowe mogą służyć do zwiększenia wysokości mocowania naprężaczy nasadzanych EH 23310.. Mogą być również stosowane w połączeniu ze sworzniami stykowymi (EH 22680.), sworzniami (EH 22690) i nakładkami wahadłowymi (EH 22730. - EH 22741.).

### Materiał


- Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana

### Więcej informacji


#### Inne produkty

- Sworznie podporowe, z rowkami lub szpicem
- Sworznie podporowe, kształt sworznia
- Sworznie
- Sworznie podporowe, regulowane
- Podstawki wahliwe
- Podstawki wahliwe, z kulką z metalu twardego, żłobkowane
- Podstawki wahliwe, z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej
- Podstawki wahliwe, z metalową kulką, żłobkowane, z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej
- Podstawki wahliwe, regulowane
- Podstawki wahliwe, regulowane z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej


### Rysunek



Informacje do zamówienia

$d_1$ -0,1	$l_1$ $\pm 0,01$	Wymiary		SW		Nr art.
		$d_2$	$l_2$	[mm]	[g]	
rysunek 1						
60	70	M12	20	55	1533	23310.0161

Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.