

## Dociskacze Pionowe • z przylgą pionową

23330.0013



### Opis produktu

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dźwignie zaciskowe mogą być zastosowane w obróbce metali przy wierceniu, spawaniu, gięciu, szlifowaniu, sprawdzaniu i montażu, jak również w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych przy klejeniu, wierceniu, cięciu i frezowaniu

Zasada "przełączania" w zaciskach pozwala na szybkie i szerokie otwarcie zacisku. Przy pełnym otwarciu element obrabiany jest całkowicie luźny i może być swobodnie usunięty. Duże przeniesienie mocy pozwala na maksymalizację siły mocującej przy niewielkim nakładzie siły mięśni. Dzięki samoblokowaniu, zaciski pozostają zamknięte mimo nacisku wynikającego z obróbki elementu zaciskanego.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Do zestawu dołączone są śruby mocujące.

### Material

#### Zacisk

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

#### Nit

- Stal nierdzewna

#### Uchwyt

- tworzywo sztuczne

#### śruba mocująca

- Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

#### Nasadka mocująca


- Guma, czarna

### Więcej informacji

#### Referencje

Zamiennne śruby mocujące dostępne są jako wyposażenie dodatkowe w sklepie online.



Rysunek



Informacje do zamówienia

Rozmiar nominalny	Śruba mocująca	Wymiary																	Siła trzymania		$\alpha$	min	maks	Nr art.				
		d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> min.	h <sub>4</sub> maks.	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>					l <sub>9</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	[°C]
[mm]	[mm]	[mm]																	[kN]		[°C]	[g]						
3	M6 x 35	5,5	21	6	5	144,5	38	12	11,5	19,5	28,5 – 32	30	78	80	52	11	25	6	20	32	12,5	0,8	1,2	60°	-10	80	197	23330.0013

Akcesoria

	d <sub>2</sub> [mm]	 [g]	Nr art.
<b>śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)</b>			
	M 6 x 35	16	23330.9003

Zgodność

**Zgodny z RoHS**

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

**Nie zawiera substancji SVHC**

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

**Nie zawiera substancji Propozycji 65**

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Wolny od minerałów konfliktu**

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.