

Zaciski kombinowane • z przylgą poziomą

23330.4002



Opis produktu

Zacisk kombinowany jest połączeniem zacisków typu push-pull i dociskaczy poziomych. W związku z tym nie jest konieczne użycie różnych docisków. Poziomy i pionowy ruch zaciskający uzyskiwany jest za pomocą prostego użycia ergonomicznej rączki. Gwarantowane jest jednocześnie dokładne pozycjonowanie i zabezpieczenie elementu. Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia. 2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Materiał

Zacisk

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nit

- Stal nierdzewna


Uchwyt

- tworzywo sztuczne

śruba mocująca

- Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

Rysunek



Informacje do zamówienia

Rozmiar nominalny	Wymiary																		Siła trzymania		Temperatura		Masa	Nr art.								
	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ min. maks	h ₅	h ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ min. maks	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	F ₁	F ₂			min.	maks	[g]					
[mm]																												[kN]		[°C]		
Stal																																
2	5,5	53	17	34,5 – 39,5	74	62	36	12	25	32	22	150	33	15	5	10	55	0,5	7,5	40	1	1	-10	80	330	23330.4002						

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.