

Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania • ze śrubą

23390.0032



Opis produktu

Do szybkiego i łatwego mocowania oraz zwalniania detali obrabianych. W przypadku użycia wykonania "nastawnego" (rysunek 2), pozycję mocowania można przesuwać.

Materiał

Podkładka

- Tworzywo sztuczne (PA), wzmocnione włóknem szklanym

Dźwignia

- odlew cynkowy, pokryty plastikiem, czarny, zbliżony do RAL 9005

Części wewnętrzne

- Stal cynkowana galwanicznie


Śruba

- Stal cynkowana galwanicznie

Nakrętka regulacyjna

- Stal cynkowana galwanicznie

Rysunek



Informacje do zamówienia

l	d ₂	h ₁ maks. w pozycji mocującej	Wymiary				b	Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90°	🌡️ maks. [°C]	📦 [g]	Nr art.
			d ₃	d ₅	h ₂ maks.	[mm]					
ze śrubą – rysunek 1, Stal											
63	M5	25	16	18,5	16,4	16	0,75	80	63	23390.0032	

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.