

## Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania • z gwintem wewnętrznym

23390.0301



### Opis produktu

Do szybkiego i łatwego mocowania oraz zwalniania detali obrabianych. W przypadku użycia wykonania "nastawnego" (rysunek 2), pozycję mocowania można przesunąć.

### Materiał

#### Podkładka

- Tworzywo sztuczne (POM), wzmocnione włóknem szklanym

#### Dźwignia

- odlew cynkowy, pokryty plastikiem, czarny, zbliżony do RAL 9005

#### Część gwintowana

- Stal nierdzewna 1.4305


#### Części wewnętrzne

- Stal nierdzewna 1.4305

#### Nakrętka regulacyjna

- Stal nierdzewna 1.4305

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

| Wymiary  |                |                |                |                         |   |    |                |   | Skok<br>s<br>przy ustawieniu<br>dźwigni pod kątem 90°<br>[mm] | Temperatura<br>maks.<br>[°C] | Ciężar<br>[g] | Nr art.    |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---|----|----------------|---|---|------------------------------|---------------|------------|
| l  | d <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | h <sub>2</sub><br>maks. | Zakres<br>regulacji<br>h <sub>3</sub><br>min. | b  | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub><br>min.<br>w pozycji mocującej |   |                              |               |            |
| [mm]   |                |                |                |                         |   |    |                |   |   |                              |               |            |
| z gwintem wewnętrznym, regulowana – rysunek 2, Stal nierdzewna |                |                |                |                         |   |    |                |   |   |                              |               |            |
| 63   | M6             | 16             | 19             | 16,4                    | 1,5   | 16 | 13             | 3   | 0,75  | 80                           | 65            | 23390.0301 |

### Przykład aplikacji



### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.