

Noski blokujące · uchwyt skrzydłowy, jednostronny

24101.0204



Opis produktu

Stosowany do blokowania drzwi i szuflad oraz jako pomoc przy transporcie, itp.
Blokada 4 x 90°.

Material

Kołnierz

- Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny


Dźwignia

- Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy

Części wewnętrzne

- Odlew cynkowy

Rysunek



Informacje do zamówienia

d ₁	l ₁	b ₁	Wymiary				l ₂	Obciążalność F maks. [N]	[g]	Nr art.
			h ₁ ~ [mm]	h ₂ ~	h ₃ min.					
z kołnierzem montażowym – rysunek 1, srebrny										
17	55	10	22	16,5	21,5	11	450	83	24101.0204	

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.