

Korby ręczne • DIN 468 zagięte z otworem czworokątnym DIN 79

24330.0220



Opis produktu

Krawędź odlewana szlifowana, poddana obróbce strumieniowej. Piasta obrobiona.

Materiał

Rękojeść krótka z obłym uchwytem

- Stal toczone, cynkowana galwanicznie, pasywowana

Korpus korby

- Żeliwo sferoidalne, pokryte tworzywem sztucznym, czarne

Rysunek



Informacje do zamówienia

l	s H11	e min.	Wymiary					d ₃ Uchwyt obły Ø	[g]	Nr art.
			d ₁	d ₂	h ₁	h ₂ ~	h ₃			
[mm]										
z obrotowym uchwytem obłym (EH 24460., DIN 98), kształt D										
80	10	13,1	10,5	24	24	38	116	18	201	24330.0220

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.