

## Przestawne dźwignie zaciskowe • części wewnętrzne ze stali nierdzewnej, ze śrubą

24390.0484



### Opis produktu

Przestawna dźwignia mocująca z nierdzewnymi częściami wewnętrznymi. Szerokie możliwości zastosowania, np. w technice medycznej, przemyśle chemicznym, itp.

### Materiał

#### Dźwignia

- Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

#### Części wewnętrzne

- Stal nierdzewna 1.4305

#### Śruba

- Stal nierdzewna 1.4305

### Działanie

**Podniesienie dźwigni** zwalnia zazębenie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębenie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębenie następuje automatycznie.

### Więcej informacji

### Uwagi

Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

$d_1$	$d_2$	$l_1$	$d_3$	Wymiary						[g]	Nr art.
				$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$l_2$			
czarny											
22	M10	50	16	36	8	3,5	52	74	143	24390.0484	

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.