

## Przestawne dźwignie zaciskowe • ze śrubą

24400.0489



### Opis produktu

Regulowane dźwignie zaciskowe znajdują swoje zastosowanie gdy obszar użytkowania jest ograniczony lub wymagana jest określona pozycja dźwigni.

### Materiał

#### Dźwignia

- Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

#### Części wewnętrzne

- Stal oksydowana, jakość 5.8

#### Śruba

- Stal oksydowana, jakość 5.8

### Działanie

**Podniesienie dźwigni** zwalnia zazębenie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębenie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębenie następuje automatycznie.

### Więcej informacji

### Uwagi

Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

$d_1$	$d_2$	$l_1$	$d_3$	Wymiary					$l_2$	[g]	Nr art.	
				$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	[mm]				
czarny												
22	M10	63	16	36	8	3,5	52	74	152	24400.0489		

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.