

Przestawne dźwignie mocujące

24440.0430



Opis produktu

Materiał

Dźwignia

- Stal oksydowana

Części wewnętrzne

- Stal oksydowana, jakość 5.8

Śruba

- Stal oksydowana, jakość 5.8

Gałka kulista

- Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319

Działanie



Podniesienie dźwigni zwalnia zażebienie. Dźwignia ustawiana jest przez zażebienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zażebienie następuje automatycznie.

Więcej informacji

Uwagi

Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.

Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary										[g]	Nr art.
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l		
[mm]											
ze śrubą – rysunek 2, Stal											
33	M16	80	23	12	32	55	5,5	6	124	486	24440.0430

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.