

Przestawne dźwignie mocujące

24440.0524



Opis produktu

Materiał

Dźwignia

- Stal oksydowana

Części wewnętrzne

- Stal oksydowana, jakość 5.8

Śruba

- Stal oksydowana, jakość 5.8

Gałka kulista

- Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319

Działanie



Podniesienie dźwigni zwalnia zażębie. Dźwignia ustawiana jest przez zażębie. Po zwolnieniu dźwigni jej zażębie następuje automatycznie.

Więcej informacji

Uwagi

Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.

Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary										[g]	Nr art.
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l		
[mm]											
ze śrubą – rysunek 2, Stal											
40	M20	63	30	14	35	68	5,5	6	138	826	24440.0524

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.