

Stale uchwyty obłe · DIN 39

24450.0025




Opis produktu


Materiał

- Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana


Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2



Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary						[g]	Nr art.
d ₁	d ₂ h8	d ₄ h13	l ₁ ~	l ₂	l ₃		
z czopem gładkim, kształt D – rysunek 1, Stal							
25	10	16	80	14	10	179	24450.0025

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.