

## Rączki składane • obrotowe

24532.0028



### Opis produktu

#### Materiał

**Część osi**  
• Stal oksydowana

#### Uchwyt

• Tworzywo sztuczne, czarne, matowe

#### Działanie

W pozycji roboczej uchwyt jest zablokowany. Aby ustawić uchwyt w pozycji spoczynkowej, należy go wyciągnąć osiowo i obrócić.

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

Wymiary									maks. [°C]	[g]	Nr art.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> ~	l <sub>5</sub>	[mm]			
Stal											
28	M8	26	118	26	10	106	16		110	225	24532.0028

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.