

Uchwyty krzyżowe • DIN 6335 żeliwo szare

24620.0490



Opis produktu

Uchwyty krzyżowe są produkowane zgodnie z DIN 6335.
Piaskowane lub bębnowane.

Materiał

Uchwyt

- Żeliwo szare GG20, jasne

Więcej informacji


Uwagi

Na zamówienie wykonywane są wersje specjalne z innymi wierceniami lub uszlachetniane powierzchniowo.


Rysunek





rysunek 1




rysunek 2



rysunek 3



rysunek 4



rysunek 5

Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	Wymiary			t ₁	[g]	Nr art.
		d ₅	h ₂	[mm]			
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5							
100	32	M20	63	36	725	24620.0490	

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.