

## Uchwyty gwiazdowe • DIN 6336 żeliwo szare

24650.0140



### Opis produktu

Uchwyty gwiazdowe są produkowane zgodnie z normą DIN 6336.  
Piaskowane lub bębnowane.

### Materiał

#### Uchwyt


- Żeliwo szare GG20, jasne

### Więcej informacji


#### Uwagi

Na zamówienie wykonywane są wersje specjalne z innymi wierceniami lub uszlachetniane powierzchniowo.


### Rysunek




rysunek 1



rysunek 2



rysunek 3



rysunek 4



rysunek 5

### Informacje do zamówienia

Wymiary				[g]	Nr art.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H7	h <sub>2</sub>		
z gładkim otworem przelotowym, kształt B – rysunek 2					
40	14	8	25	72	24650.0140

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.