

## Uchwyty gwiazdowe • DIN 6336 żeliwo szare

24650.0450



### Opis produktu

Uchwyty gwiazdowe są produkowane zgodnie z normą DIN 6336. Piaskowane lub bębnowane.

### Material

#### Uchwyt


- Żeliwo szare GG20, jasne

### Więcej informacji


#### Uwagi

Na zamówienie wykonywane są wersje specjalne z innymi wierceniami lub uszlachetniane powierzchniowo.


### Rysunek




rysunek 1



rysunek 2



rysunek 3




rysunek 4



rysunek 5

### Informacje do zamówienia

$d_1$	$d_2$	Wymiary $d_4$ [mm]	$h_2$	$t_1$ min.	 [g]	Nr art.
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5						
50	18	M10	32	18	132	24650.0450

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.