

Uchwyty gwiazdowe • DIN 6336 żeliwo szare

24650.0480



Opis produktu

Uchwyty gwiazdowe są produkowane zgodnie z normą DIN 6336.
Piaskowane lub bębnowane.

Material

Uchwyt


- Żeliwo szare GG20, jasne

Więcej informacji


Uwagi

Na zamówienie wykonywane są wersje specjalne z innymi wierceniami lub uszlachetniane powierzchniowo.


Rysunek





rysunek 1




rysunek 2



rysunek 3




rysunek 4



rysunek 5

Informacje do zamówienia

| d_1 | d_2 | Wymiary d_4 [mm] | h_2 | t_1 min. |  [g] | Nr art. |
|---|-------|--------------------------|-------|---------------|--|------------|
| z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5 | | | | | | |
| 80 | 25 | M16 | 50 | 28 | 572 | 24650.0480 |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.