

## Uchwyty gwiazdowe • DIN 6336, stal nierdzewna, odlew

24661.0450



### Opis produktu


Uchwyty gwiazdowe są produkowane zgodnie z normą DIN 6336.

### Materiał


#### Uchwyt

- Stal nierdzewna A2, piaskowana


### Rysunek





rysunek 1




rysunek 2



rysunek 3




rysunek 4



rysunek 5

### Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Wymiary d <sub>4</sub> [mm]	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	 [g]	Nr art.
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5						
50	18	M10	32	18	158	24661.0450

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.