

Uchwyty krzyżowe ze śrubą • DIN 6335 tworzywo sztuczne 24730.0208



Opis produktu

Materiał

Uchwyt

- DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czarny zgodny z RAL 9005

Śruba


- Stal cynkowana galwanicznie

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna, np. inne długości lub śruby bez łąba z mosiądzu / ze stali nierdzewnej - na zapytanie.

Rysunek



Informacje do zamówienia

| Wymiary | | | 🌡️ | 📦 | Nr art. |
|-----------------|------------------------|----|---------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ [mm] | l | maks. [°C] | [g] | |
| kształt L, Stal | | | | | |
| 50 | M10 | 50 | 110 | 56 | 24730.0208 |

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.